

台達 InfraSuite 精密空調

R 系列機櫃式精密空調, 冷媒型

台達機櫃式精密空調 R 系列使用高效直流變頻壓縮機和 EC 風扇設計。R 系列採用台達最佳化的 fuzzy 控制模式，打造高效且出色的冷媒型 (DX) 空調產品。台達 R 系列機櫃式精密空調在最小佔地面積發揮最大制冷能力，適合中小型的數據中心，不但提高效率 and 功率密度，更易於部屬和維護，是優化總體擁有成本 (TCO) 的最佳選擇。



技術規格

型號	R30	R45
輸入電源	三相 380-415V, 50/60Hz	
最大製冷量*	30kW	45.6kW
最大顯冷量*	30kW	45.5kW
風量	2,945CFM / 5,000CMH	5,065CFM / 8,600CMH
額定輸入功率	10.3kW	15kW
最大功耗	13kW(單冷) / 16kW(恆溫恆濕)	20kW(單冷) / 26kW(恆溫恆濕)
最大電流	24A(單冷) / 29A(恆溫恆濕)	36A(單冷) / 45A(恆溫恆濕)
風扇類型	EC 風扇	
再熱器類型 (選購)	PTC 陶瓷加熱器	
再熱器供熱量	3kW	6kW
加濕器類型 (選購)	電極式	
加濕器加濕量	3kg/hr	
接管線方式	上方 / 下方	
通訊介面	RS-485 x 1, FE (Fast Ethernet), USB, 乾接點	
冷媒配管	氣管 5/8" 液管 1/2"	氣管 7/8" 液管 5/8"
使用介面	10 吋觸控面板	
安全認證	CE	
尺寸 (寬×高×深)	300 x 2000 x 1090mm	600 x 2000 x 1090mm

* 製冷量測訂以室內 40.6°C 回風乾球溫度、21.6°C 濕球溫度和 35°C 室外溫度的工況

室外機

型號	R30 冷凝器	R45 冷凝器
輸入電源	三相 380-415V, 50/60Hz	
風扇類型	可調變轉速風扇	
風扇數量	1	
風量	12,000CMH	
尺寸 (寬×高×深)(向上送風)	1725 x 1120 x 1100mm	

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷查詢最新規格

全省聯絡方式

台北 (11491)

台北市內湖區瑞光路 186 號

Tel : 02-8797 2088

新竹 (30076)

新竹科學園區研發二路 2 號 5 樓

Tel : 03-579 8140

台中 (407751)

台中市西屯區科園一路 8 號

Tel : 04-2567 7670

台南 (74144)

台南市善化區環東路二段 39 號

Tel : 06-505 6565



Delta Group



Delta Power Solutions

