

台达 InfraSuite 电源系统

高密度配电单元

优化电源管理 让您灵活整合多样配电需求

机架式电源分配器(PDU: Power Distribution Unit), 提供了机柜内部优化的电源分配解决方案。除了将所有设备的配电变的容易, 同时还做了最完善的保护。台达提供有基本型与智能型PDU, 可垂直或是水平式安装。除了满足不同客户的需求, 也让数据中心的建设更有效率, 更为实际。



智能型PDU

高可用性

- 免工具安装于台达的标准机柜内
同时内有标准配件, 可安装于任何品牌的机柜
- 0U空间配置, 完全不占用机柜宝贵空间
- 提供单相与三相电源需求款型

高安全性

- LED显示各分支配电单元电流值, 并有过载告警灯号
- 各分支配电单元均有保护开关
- 符合国际线材安全标准与安全电源接头

高管理性

- 可加装网卡, 做远程管理功能
- 软件可升级, 维持在最佳功能
- 可整合于InfraSuite管理接口

基本型PDU

高可用性

- 免工具安装与台达的标准机柜内
同时内有标准配件, 可安装于任何厂牌的机柜
- 水平或垂直空间配置, 完全不占用机柜宝贵空间
- 提供单相与三相电源需求款型

高安全性

- 各分支配电单元均有保护开关
- 符合国际线材安全标准与安全电源接头



电流值与安全性告警显示
可依PDU放置位置而自动调整



台达 InfraSuite 电源系统

高密度配电单元

技术规格

型号	输入电压(Vac)	输入插头	输出电压(Vac)	输出插座	尺寸 (宽x高x深)与重量
PDU1113	110/120, 单相	NEMA L5-30P	100-120Vac	NEMA 5-15/20R (24)	48x1250x50/90 mm 5.34kg
PDU1213	208/220, 单相	NEMA L6-30P	200-240Vac	IEC320 C13 (24)	48x1250x50/90 mm 5.24kg
PDU1311	230/240, 单相	IEC309-16A-3W	200-240Vac	IEC320 C13(24) IEC320 C19(3)	48x1250x50/90 mm 4.56kg
PDU1315	230/240, 单相	IEC309-32A-3W	200-240Vac	IEC320 C13(24) IEC320 C19(4)	48x1250x50/90 mm 5.44kg
PDU1425	220/380, 230/400, 三相Y	IEC309-32A-5W	200-240Vac, 单相	IEC320 C13 (3) IEC320 C19 (9)	48x1250x50/100 mm 6.45kg
PDU2421	220/380, 230/400, 三相Y	IEC309-16A-5W	200-240Vac, 单相	IEC320 C13(36) IEC320 C19(3)	48x1560x50/90 mm 6.06kg
PDU2525	208/220, 三相 Δ	CS8365C	200-240Vac, 单相	IEC320 C13 (36)	48x1560x50/100 mm 8.0kg
PDU5113	110/120, 单相	NEMA L5-30P	100-120Vac	NEMA 5-15/20R (24)	48x1250x50/90 mm 4.88kg
PDU5213	208/220, 单相	NEMA L6-30P	200-240Vac	IEC320 C13 (24)	48x1250x50/90 mm 4.92kg
PDU5315	220/230/240, 单相	IEC309-32A-3W	200-240Vac	IEC320 C13 (24) IEC320 C19 (4)	48x1250x50/90 mm 4.9kg
PDU7111	110/120, 单相	NEMA L5-20P	100-120Vac	NEMA 5-15/20R (8)	440x44x55 mm 1.56kg
PDU7211	208/220, 单相	NEMA L6-20P	200-240Vac	IEC320 C13 (12)	440x44x55 mm 1.64kg
PDU7311	220/230/240, 单相	IEC309-16A-3W	200-240Vac	IEC320 C13 (12)	440x44x55 mm 1.48kg
PDU7425	220/380, 230/400, 三相Y	IEC309-32A-5W	200-240Vac, 单相	IEC320 C19 (6)	440x44x250 mm 4.8kg

通信端口 (智能款配备)

通讯端口	功能
RS232-1	连接计算机做远程监控, 或是升级韧体.
RS232-2	可连接SNMP网络卡, 或是与其他PDU连接通讯

使用环境

温度	使用温度: 0 ~ 45°C, 储藏温度: -20 ~ 65°C
相对湿度	使用: 5 ~ 95% (不结露)
海拔高度	使用: 0 ~ 2000 公尺 / 非使用: 0 ~ 15000 公尺

- 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或各区渠道商查询最新规格

符合國際安全标准的各式插头



NEMA L6-30P



NEMA L5-30P



CS8365C



IEC309 单相



IEC309 三相



地址: 上海市浦东新区民夏路238号

邮编: 201209

电话: (021)5863-5678

传真: (021)5863-0003

网址: <http://www.deltagreentech.com.cn>

<http://中达电通>

服务热线: (021)5863-9595

中達電通公司 版權所有
如有改動, 恕不事先通知
型錄編號: Leaflet_PDU_zh-cn_V1

