

The power behind competitiveness

台達 Amplon 射手座Plus系列

單相不斷電系統 1/2/3 kVA

關鍵時刻最可靠的依賴

台達 Amplon 射手座Plus系列為在線式雙轉換不斷電電源系統，採用機架式或直立式設計，適用於伺服器、VoIP、電信及網路。這套多功能UPS使用2U大小的機櫃，可提供全天候的保護以及高輸出功率因素。採用內建電池之設計，即便電源供應發生問題時，亦能為龐大的作業負載量持續提供穩定的電力；外接電池組則可滿足長時間的備份需求。

高可用性

- 雙轉換 (Double Conversion) 技術提供全天候的保護。
- 內建電池滿足基本的運作時間需求。
- 具有不須使用市電的電池開機功能。
- RS232及USB連接方式及電源管理軟體。
- 內建資料線突波保護器，適用於電話/傳真/網路。(選購)

高彈性

- 機架式或直立式配置，使用2U大小的機櫃。
- 外接電池組（選購）可提供更長的備份時間。
- 內建SNMP插槽，可作網路遠端監控。
- 可程式電源輸出設計可為重要負載節省能源。

高效節能

- 寬廣的輸入電壓範圍且電源供應穩定，可延長電池壽命。
- 高輸入功率因數 ($pf \geq 0.97$)，可節省安裝成本。
- 智慧型的管理方式，可預防電池過度放電。



伺服器



電信業



工業



網路



VoIP



資料儲存



醫療業

 **DELTA** 台達
Smarter. Greener. Together.

台達 Amplon 射手座Plus系列

單相不斷電系統 1/2/3 kVA

技術規格

型號	GES102R100098	GES202R100098	GES302R100098	
額定容量	1kVA / 800W	2kVA / 1600W	3kVA / 2100W	
輸入	額定電壓 110V			
	電壓範圍	65V~80V (70%負載) 80V~138V (滿載)	65V~90V (70% 負載) 90V~138V (滿載)	
	頻率	50Hz / 60Hz (±5 Hz)		
	功率因數	≥0.97		
輸出	電壓及穩定度	110V (預設值), 120V : +2%		
	頻率及穩定度	50Hz/60Hz (預設值) ;+0.05 Hz		
	波形	正弦波		
	暫態反應	+10% (10%~90% 線性負載)		
	波形失真	≤3% (線性負載) ; ≤6% (電腦性負載)		
	過載容量	105%-125%維持3分鐘;125%-150%維持30秒;>150%維持0.5秒		
	峰值因數	3:1		
	整機效率(AC-AC)	≥87%		
輸出插座	插座	NEMA5-15R×2×3	NEMA5-15/20R×6 NEMA L5-20R×1	NEMA5-15/20R×6 NEMA L5-30R×1
	額定電壓	24V	48V	72V
	型式(鉛酸)	12V / 8.5Ah		
電池	備用時間(標準)	5分鐘(700W)	5分鐘(1400W)	5分鐘(2100W)
	再充電時間	6小時回充至80%電位		
	轉換時間	零		
LED指示燈	LED狀態	市電正常、旁路正常、電池供電、過載、電池低壓、故障、需更換電池、電池容量百分比、負載百分比		
	告警	蜂鳴器		
通訊介面	DB9	RS232/乾接點		
	SNMP插槽	內置(可選購SNMP卡)		
	USB	USB插孔		
環境	噪音 (1公尺距離)	< 45dBA	< 50dBA	< 60dBA
	溫度	0-40°C		
	濕度	5%-95%(不結霜)		
安規認證	安規	標準檢驗局CNS14843-1安規檢測; BSMI		
	電磁干擾	標準檢驗局CNS13438電磁相容性檢測		
	閃電	IEEE 62.41 Category A		
其它	電池啟動	有		
	外接電池箱	無	有(可選購)	
機構	尺寸(寬×深×高)(公釐)	440 x 335 x 89	440 x 432 x 89	440 x 610 x 89
	重量 (公斤)	13	21	30.7

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格



LED顯示器




1 kVA後視圖



2 kVA後視圖



3 kVA後視圖



電源管理軟體



台達電子全系列從
600VA到4000kVA的
不間斷電源系統產品，
提供最完整的電源保護，
成為客戶競爭力的最佳後盾



Delta's Manufacturing System is Certified by ISO 9001 and ISO 14001 Standards



IECQ Certificate of Hazardous Substance Process Management



全省聯絡方式

台北
11491 台北市內湖區瑞光路186號
Tel : 02-8797 2088

新竹
30076 新竹科學園區研發二路2號5樓
Tel : 03-579 8140

台中
40744 台中市西屯區河南路二段
262號9樓之10
Tel : 04-2708 4818

台南
74144 台南市善化區環東路二段39號
Tel : 06-505 6565