

台达 Ultron H系列UPS

三相 15/20/30kVA

关键时刻最可靠的依赖

Ultron H系列是在线式三相不间断电源系统，可为IT机房、SMB、电信通讯、金融及工业领域提供优质电力。该UPS具有双电源输入端口，可确保为关键任务的应用提供更高的系统可靠性。

Ultron H系列具有内建手动旁路开关，在进行维护工作期间可保持电力供应不中断。您也可根据自身的电力需求，选购3/3或3/1机型。

高可用性

- 独立旁路输入系统，支持热备份安装，提供更高的可靠性
- 内部自动旁路，在UPS故障时仍可持续为负载供电
- 提供3/3及3/1机型

高灵活性

- 多种通讯方式及电源管理软件
- 标配手动旁路开关，确保安全进行维护作业
- 远程及本机紧急断电功能
- 外接电池柜（选购）可提供更长的备份时间

低成本

- 高输入功率因数 ($pf > 0.95$)，可节省安装成本
- 经济模式既可节能，又可节省营运成本
- 宽输入电压范围，减少电池放电次数并延长电池寿命



数据中心



电信



工业



网络



安防



实验室



医疗



轨道交通



台达 Ultron H系列UPS

三相 15/20/30kVA

技术规格

型号	GES-H5K 3/1	GES-H15K 3/3	GES-H20K 3/1	GES-H20K 3/3	GES-H30K 3/3
额定功率	15kVA/12kW	15kVA/12kW	20kVA/16kW	20kVA/16kW	30kVA/24kW
输入	额定电压	380/220 Vac (3相4线+ G)			
	电压范围	270 ~ 485 Vac (L - L) / 156 ~ 280 Vac (L - N) (满载)			
	功率因数	> 0.95			
	频率	50或60 ± 3 Hz			
输出	额定电压	3/3机型 : 380/220 Vac (3相4线+ G) 3/1机型 : 220 Vac (单相2线+ G)			
	电压波形失真	< 3%			
	电压稳定度	± 1%			
	频率	50或60 ± 0.1 Hz			
	过载能力	102 ~ 125% : 1分钟(10分钟可选) ; 125 ~ 150% : 30秒钟 ; > 150% : 2秒钟			
电池	额定电压	240 Vdc			
	充电时间	可选购充电器缩短充电时间			
	电气连接	端子台			
界面	标准型	RS232 x 1、SNMP槽x 1、AS400 x 1、干接点x 1			
符合性	安全性与EMC	EN50091-1-1/ CE, CNE13438/ EN50091-2			
		IEC1000-2-2/ IEC1000-4-2/ IEC1000-4-3/ IEC1000-4-4/ IEC1000-4-5			
其他	紧急断电	本机及远程			
	维护旁路开关	内建			
	外接电池柜	选购			
效率	AC-AC	90%(满载)			
	ECO模式	97%(满载)			
环境	工作温度	0 ~ 40°C			
	相对湿度	0 ~ 95% (无结露)			
	可闻噪声	< 60 dBA (1米处)			
产品外观	尺寸 (WxDxH)	UPS	380 x 650 x 860 mm		
	重量		108 kg		

所有规格如有变更, 恕不另行通知。



控制器及LCD显示板



外接电池柜



电源管理软件



台达电子全系列从600VA到4000kVA的不间断电源系统产品, 提供最完整的电源保护, 成为客户竞争力的最佳后盾



2007~ 2008 Forbes Asia's Fabulous 50



2009 Frost & Sullivan Green Excellence Award for Corporate Leadership



Delta's Manufacturing System is Certified by ISO 9001 and ISO 14001 Standards



IECQ Certificate of Hazardous Substance Process Management



地址: 上海市浦东新区民夏路238号

邮编: 201209

电话: (021)5863-5678

传真: (021)5863-0003

网址: <http://www.deltagreentech.com.cn>

<http://中达电通>

服务热线: (021)5863-9595

中达电通公司 版权所有

如有改动, 恕不事先通知

型录编号: Leaflet_UPS_H15-and-30kVA_zh-cn_V1

