

The power behind competitiveness

Delta UPS – Agilon 제품군

VX 시리즈, 라인 인터랙티브
600/1000VA

Reliable power protection for small business and home office application

Agilon VX 라인 인터랙티브 UPS는 마이크로프로세서 컨트롤 기능의 탑재로 PC와 노트북, POS 및 기타 홈 오피스와 소규모 기업의 주요 전자 장비들에 안정적이고 경제적인 전력 보호 서비스를 제공합니다. 또한 일체형 자동전압조정기(AVR)의 탑재로 모든 전자 장비들에 안정적인 전력과 최대의 가용성을 보장합니다. Agilon VX 시리즈의 자동 섷 다운 소프트웨어 및 추가적인 탁월한 기능들은 완벽한 데이터 보호 기능을 제공합니다.

신뢰성

- 일체형 AVR 탑재로 고품질의 안정적 전원 공급
- 탁월한 성능의 마이크로프로세서 컨트롤에 의한 정교한 전원 주파수 감지로 높은 신뢰성 제공
- 폭넓은 전압 범위로 열악한 운영 환경에서의 성능 보장과 배터리 방전시간 최소화
- Off 모드 시에도 UPS 배터리 자동 충전 및 주 전원 없이도 가동시작 (콜드 스타트 기능)
- 유틸리티 전원 복구 중 UPS 자동 재시작 기능
- 서지 보호 기능을 통한 중요 장비의 부하 보호

편의성

- Schuko 소켓 적용으로 컴퓨터 및 IT기기들과의 간편한 연결성 제공
- 컴팩트형 사이즈에 의한 공간 최소화로 중요 장비의 공간적 지원 최대화

관리성

- 표준형 USB 커뮤니케이션 포트를 통한 편리한 모니터링 및 관리 기능
- 최첨단 UPS 운영 소프트웨어에 의한 원격 섷다운 및 컨트롤 기능



PC



Monitor



ADSL



Home



POS

 **DELTA**
Smarter. Greener. Together.

Delta UPS – Agilon 제품군

VX 시리즈, 라인 인터랙티브
600/1000VA

Technical Specifications		
모델		VX-600VA VX-1000VA
용량		600VA/ 360W 1000VA/ 600W
입력	정격 전압	220 VAC
	전압 범위	162~268 VAC
	주파수 범위	50/60 Hz (자동센싱)
출력	전압	220VAC ± 10% (배터리 모드)
	주파수 범위	50/60 Hz ± 1 Hz
	파형 (배터리 모드)	정현파 (Simulated)
	연결	Schuko x2 Schuko x4
배터리	배터리 타입 & 수량	12V/7 Ah x1 12V/7 Ah x2
	표준 충전 시간	6-8 시간 (90% 충전)
	콜드스타트	가능
계기		LED
인터페이스	표준	USB 포트 x1
환경	동작온도	0~40°C
	고도	0-1000m
	상대습도	0-90% RH (비응축)
	소음	< 40 dB
인증	Safety & EMC	CE & KC
외형	치수 (Wx Dx H)	101 x 279 x 142 (mm) 130 x 320 x 182 (mm)
	무게	4.2 Kg 8.2 Kg



600VA rear view



1000VA rear view



Delta offers a full range of UPS solutions from 600 VA to 4000 kVA to fulfill your power security needs.

All specifications are subject to change without prior notice.



2007~ 2008 Forbes Asia's Fabulous 50



2009 Frost & Sullivan Green Excellence Award for Corporate Leadership



Delta's Manufacturing System is Certified by ISO 9001 and ISO 14001 Standards



IECQ Certificate of Hazardous Substance Process Management

