

# ИБП Delta – Семейство Agilon

Линейно-интерактивные ИБП серии VX  
Мощность 600/1000/1500 ВА

## Надежная защита электропитания для малого бизнеса и домашнего офиса

Линейно-интерактивный ИБП Agilon VX с микропроцессорным контроллером обеспечивает надежную защиту электропитания ПК, мониторов, кассовых терминалов и другого чувствительного электронного оборудования на предприятиях малого бизнеса или в домашних офисах. Встроенная схема автоматического регулирования напряжения (AVR) обеспечивает стабильность напряжения питания нагрузок. Благодаря ЖК-дисплею, программному обеспечению для корректного автоматического завершения работы защищаемых компьютеров и замечательным техническим характеристикам эти ИБП обеспечат надежную защиту Ваших данных.

### Надежность

- Схема автоматического регулирования напряжения (AVR) поддерживает стабильное выходное напряжение, обеспечивая высококачественное электропитание нагрузок.
- Высокопроизводительный микропроцессорный контроллер точно измеряет частоту на входе и выходе ИБП.
- Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами, что сокращает количество случаев перехода на питание от батарей.
- Батареи автоматически подзаряжаются, когда ИБП выключен. ИБП можно запустить при отсутствии напряжения сети (холодный старт).
- ИБП может запуститься автоматически при восстановлении напряжения сети.
- Встроенная защита от перенапряжений предохраняет нагрузки от повреждения.
- Двухлетняя гарантия обеспечит Ваше спокойствие.

### Удобство

- Выходной кабель с разъемом IEC для удобного подключения нагрузки.
- Несколько стандартных выходных розеток IEC 320 упрощают подсоединение компьютера с периферийными устройствами.
- Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.

### Возможности по управлению

- Стандартный порт USB упрощает внешний мониторинг и управление.
- Сенсорный ЖК-дисплей для четкого отображения информации об ИБП.
- Продуманное программное обеспечение для удаленного контроля и управления корректным завершением работы нагрузок.



ПК



Монитор



Кассовый терминал



ADSL



Дом

# ИБП Delta – Семейство Agilon

Линейно-интерактивные ИБП серии VX  
Мощность 600/1000/1500 ВА

## Технические характеристики

Модель	VX-600VA	VX-1000VA	VX-1500VA
Номинальная мощность	600 ВА / 360 Вт	1000 ВА / 600 Вт	1500 ВА / 900 Вт
Вход	Номинальное напряжение	230 В пер. тока	
	Диапазон напряжения	170-280 В пер. тока	
	Диапазон частоты	50/60 Гц (автоопределение)	
Выход	Напряжение	230 В пер. тока $\pm$ 10 % (режим работы от батарей)	
	Диапазон частоты	50/60 Гц $\pm$ 1 Гц	
	Форма сигнала (режим работы от батарей)	Синусоидальная (искусственно созданная, ступенчатая, по типу меандр)	
Аккумуляторные батареи	Тип и количество	12 В / 7 Ач x1	12 В / 9 Ач x2
	Типичное время зарядки	6-8 ч до уровня 90 %	
	Холодный старт	Да	
Индикация	ЖК-дисплей	Выходное и входное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП	
Интерфейс	Стандартный	1 порт USB	
Условия эксплуатации	Рабочая температура	0-40 °C	
	Высота над уровнем моря	0-1000 м	
	Относительная влажность	0-90 % (без образования конденсата)	
	Уровень шума	< 40 дБ	< 45 дБ
Соответствие стандартам	Безопасность и ЭМС	CE	
Размеры и масса	Размеры (Ш x Г x В)	101 x 300 x 142 мм	130 x 320 x 182 мм
	Масса нетто	4,4 кг	8,2 кг



ИБП 600 ВА, вид сзади



ИБП 1000 ВА, вид сзади



ИБП 1500 ВА, вид сзади



Компания Delta предлагает полную линейку решений с ИБП мощностью от 0,6 до 4000 кВА, способных удовлетворить любые потребности в бесперебойном питании

Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



2007~2008 гг.  
50 ведущих компаний  
Азии по версии Forbes



Награда Frost & Sullivan  
Green Excellence 2009 г.  
за корпоративное  
лидерство



Система производства  
компании Delta  
сертифицирована  
в соответствии  
со стандартами  
ISO 9001 и ISO 14001



Сертификат соответствия  
стандарту управления  
использованием опасных  
веществ IECQ

