

台達 **Victor** 系列

不斷電電源系統 1000VA

系統特色

- 雙通訊埠 (USB+RS232) 設計，符合不同環境需求
- 智慧型電壓調整 (AVR) 功能，延長電池使用壽命
- 安全防護設計：過載保護、輸出短路保護
- 輸入保護斷路器設計，可永久重複使用
- 智慧型電池管理：電池過充電、過放電保護，電池更換指示，電池測試功能
- 具電池開機功能，可在無市電狀況下啟動
- 電話、網路、傳真機、Modem 突波保護器 (RJ11/RJ45)
- 內附 "電源管理大師" 軟體，可做遠端監控即時管理

應用領域


- PC
- 終端機
- 工作站
- 網路節點
- 收銀機
- 電腦輔助教學設備
- 傳真機



技術規格

型號		V1000	
額定容量		1000VA/600W	
輸入	最大容許電流	15A/125V	
	額定電壓	110V	
	輸入電壓範圍	88V~132V	
	頻率	60Hz (±3Hz)	
輸出	UPS輸出	容量	1000VA
		波形	模擬正弦波
		插座數	4
	突波保護輸出	容量	500VA
	插座數	2	
電瓶	放電時間 (UPS插座輸出)	17" 顯示器 + Pentium III PC ≥ 15分鐘	
	充電時間	≤ 12 hours to 90%	
通訊介面		RS232+USB (可同時監控兩台PC!)	
通訊網路突波保護		符合國際標準 UL497A	
RJ11+RJ45		傳真/數據機/電話 突波電壓保護插座	
環境	溫度	0~35°C	
	濕度	0~85%	
	噪音	< 42dB (1公尺距離)	
安全規範	電磁干擾	經濟部標準檢驗局電磁干擾標準	
	雷擊耐受力	IEEE C62.41 Category A	
外觀	尺寸 (mm)	120 x 300 x 190 (寬 x 深 x 高)	
	淨重 (kg)	12.5	

Victor系列



電力管理大師

UPSentry

Smart 2000 主畫面



- ◆ Windows精靈導引以及多國語言設計，操作簡易
- ◆ 電力品質數據及UPS狀態即時顯示
- ◆ 可自動存檔並安全的關閉電腦
- ◆ 電力事件發生時，會依設定的程序執行保護動作
- ◆ 歷史數據資料及電力事件記錄
- ◆ 遠端網路監控，可跨不同作業平台，達到網管整合系統
- ◆ 支援網路管理通訊協定(SNMP)，HTTP通訊協定。



台達電子工業股份有限公司

最好的 **UPS**

www.deltawww.com/ups

