

台達InfraSuite 機櫃與配件

模組化機櫃

模組化設計 優化空間使用率

台達電子開發了獨特的“模組化”功能，大幅提升機櫃內的空間利用率。高達 70% 的開孔率，可減少局部熱點發生，更符合高密度機房的需求。

高便利性

- 免工具拆裝前後門，並可將前後門對調，便於重新部署
- 頂部可拆式纜線整理槽，便於整理電力，網路與光纖纜線(選配)
- 頂部同時附有免工具拆除蓋板，易於管理進出線位置
- 底部可拆式進線槽，便於高架地板裝設(選配)
- 底部附輪腳，可輕鬆移動
- 前後皆有U數標示，方便安裝
- 簡易並櫃設計，保持機房整齊穩定
- 前後門開啟角度可達130度，便於安裝維修
- 備有各式配件，增強管理與整齊性

高彈性


- 兩片式後門，減少熱通道所需空間，便於維護並減少資料中心設置所需空間
- 軌道式安裝立柱並附有定位標誌，可輕鬆調整深度以符合不同安裝需求
- 內建4個萬用掛架，可搭配 0U PDU 或是垂直纜線整理槽
- 完全適用於所有符合EIA-310 標準的機架式設備

高安全性

- 前後門均接地至機櫃本體，以加強接地與安全性
- 底部可調式固定柱，讓機櫃更穩固安全
- 前後門均附鎖
- 本體均為鋼材用料，表面經防鏽粉體塗裝烤漆處理



頂部可拆式蓋板



頂部纜線整理槽



立柱附定位標誌



4組萬用掛架

台達InfraSuite 機櫃與配件

模組化機櫃

各式配件可供選購

型號	名稱	包裝內含數量
MSR1111	1U固定承板 (600 mm)	1個
MSR1112	1U滑動承板 (600 mm)	1個
MSR1114	底部蓋板 (600 mm)	1個
MSR1115	1U盲蓋板 (600 mm)	10片
MSR1116	2U盲蓋板 (600 mm)	10片
MSR1117	電力線槽 (600 mm)	1個
MSR8001	電力線槽 (800mm)	1個
MSR1118	資訊線纜槽 (600 mm)	1個
MSR8002	資訊線纜槽 (800 mm)	1個
MSR1119	資訊線纜槽-附開孔 (600 mm)	1個
MSR8003	資訊線纜槽-附開孔 (800 mm)	1個
MSR9001	垂直理線槽	2支(每支為半櫃高)
MSR9002	1U水平理線槽 (600 mm)	1支
MSR9003	磁簧開關	1組(內含內前門x1, 後門x1, 不可混用)
MSR9005	線梯 (300 mm)	1支
MSR9006	線梯 (150 mm)	1支
MSR9008	環形理線器	10支

• 其他不同尺寸的機櫃配件亦可提供選購

外觀規格

型號	實體尺寸	淨重 (kg)	包裝尺寸	毛重 (kg)
	寬*高*深 (mm)		寬*高*深 (mm)	
MSR1110	600*2000*1090	137	660*2156*1160	150
MSR1120	600*2000*890	103	660*2156*960	115
MSR1160	600*2000*1190	145	660*2156*1260	167
MSR2110	800*2000*1090	148	830*2156*1160	164
MSR3110 (19"網路櫃)	800*2000*1090	152	830*2156*1160	171
MSR3120 (19"網路櫃)	800*2000*890	135	830*2156*960	153
MSR3160 (19"網路櫃)	800*2000*1190	158	830*2156*1260	182

• 由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格



電力線槽



磁簧開關



1U滑動承板



1U水平理線槽



線梯

全省聯絡方式

台北
11491 台北市內湖區瑞光路186號
Tel : 02-8797 2088

新竹
30076 新竹科學園區研發二路2號5樓
Tel : 03-579 8140

台中
40744 台中市西屯區河南路二段
262號9樓之10
Tel : 04-2708 4818

台南
74144 台南市善化區環東路二段39號
Tel : 06-505 6565