

三相 系列



技術規格

型號		DPH 80 系統	DPH 120 系統
額定容量	kVA	20/40/60/80kVA	20/40/60/80/100/120kVA
	kW	20/40/60/80 kW	20/40/60/80/100/120kW
	電力模組數量	最多 4 單位	最多 6 單位
輸入	額定電壓	220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四線+地線)	
	電壓範圍	305~478 Vac (全載)	
	電流諧波失真	≤ 2% *	
	功率因數	> 0.99	
	頻率範圍	50/60 Hz	
輸出	電壓	220/380V, 230/400V, 240/415V (3 相 4 線+地線)	
	諧波失真	≤ 1% (線性負載); ≤ 4% (非線性負載)	
	電壓穩定度	±1% (靜態)	
	頻率	50/60 Hz	
	過載能力	≤ 125%: 10 分鐘; ≤ 150%: 1 分鐘; >150%: 1 秒	
顯示器		10" 彩色觸控螢幕	
通訊介面	標準配備	外接電池乾接點溫度偵測 x 4, 外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點 x 4, 輸出乾接點 x 6, 輸入乾接點 x 4, 並聯通訊埠 x 2, USB Type A x 2, USB Type B x 1, RS-232 通訊埠 x 1, Modbus 通訊埠 x 1, BMS (RJ45) x 1, 網路通訊埠 x 1, SNMP Slot x 1, 遠端緊急開關乾接點 x 1	
認證	安全&電磁相容性	CE (IEC62040-1, IEC62040-2 (C3: 標準, C2: 選購))	
效率	AC-AC	> 96%(最高)	
	ECO 模式	99%	
電池	額定電壓	±240 Vdc 預設值(可調範圍±180Vdc~±276Vdc)	
	充電電壓	±272Vdc(可調範圍 204V to 312V)	
	電池深度放電保護	Yes	
環境	工作溫度	0 ~ 40°C	
	相對溼度	95% (不結露)	
	噪音(1 公尺距離)	< 65 dB	
	IP 防護等級	IP20	
其他功能	並聯備援及擴充	模組及系統冗餘; 最多 8 個單元	
	電池啟動	有	
物理性質	尺寸(寬 x 深 x 高)	600 x 850 x 1445 mm	
	重量: UPS 系統 (不含電力模組)	150 kg	162 kg
	20kW 電力模組(選購)	18 kg	

* 當輸入的 vTHD 小於 1% 時。

所有規格若有變更，恕不另行通知。



在 2U 空間下可達 20kW



介面友善的 10 吋彩色觸控螢幕



全模組化的熱插拔設計

(11491)

186

Tel 02-8797 2088

4n1 (30076)

Tel 03-579 8140

2 5

□ (407751)

Tel 04-2567 7670

8

□ (74144)

Tel 06-505 6565

39